



Zum Wechseln der Batterien muss man die Rückwand abschrauben.



Der aufklebbare Knopf erlaubt die Haltung in verschiedenen Positionen.

und erlaubt so das Unterfassen mit zwei gespreizten Fingern. Diese Funktion erlaubt das bequeme Halten und Bedienen des Geräts mit nur einer Hand. Aufgrund der Grösse der MSW ist es aber nicht möglich, mit einer einzigen Handposition sowohl den Drehregler als auch alle Funktionstasten gleichzeitig mit den Fingern zu erreichen. Hier muss der Anwender also einen Kompromiss eingehen. Zumindest der Drehregler lässt sich immer gut erreichen. Wer die MSW einfach nur so halten will, schätzt sicherlich die beiden Vertiefungen auf der Rückseite, die in dieser Konfiguration den Fingern eine eindeutige und rutschsichere Positionierung ermöglichen.

Ergänzend dazu unterstützt die MSW nun auch das Drehen des Geräts, eine Bedienung in der gewohnten Ausrichtung oder ein Drehen um 90 Grad, also hochkant. Entsprechend dreht sich dann auch die Anzeige auf dem Display automatisch mit.

Wem das nicht liegt, der kann die automatische Drehung auch blockieren.


Ob und wem diese Bedienungsalternativen liegen, muss jeder für sich selbst entscheiden. Das Ganze hat sicherlich auch etwas mit den unterschiedlichen Handgrößen und Fingerlängen der Anwender zu tun. Bei einem Gewicht von 311 Gramm (inklusive des Akkus) und einer Grösse von 160 × 100 × 39 mm handelt es sich auch nicht unbedingt um einen ganz kleinen Funkhandregler. Schön ist jedenfalls, dass es diese Optionen gibt.


## Update-Möglichkeiten

Firmware-Updates lassen sich beim MSW auf zwei Arten einspielen. Zum einen über einen entsprechenden Menüpunkt im Browser-Interface, solange man direkt über das interne WLAN (msw-1451) mit dem Gerät verbunden ist und die Firmware-Datei zuvor von Märklins Website herun-


tergeladen hat. Viel eleganter und fast automatisch geht es aber über die interne Update-Funktion der CS 2/3. Sobald sie über das Netzwerk auch eine Verbindung ins Internet hat, kann sie neue Updates für die angeschlossenen Geräte erkennen und zum Update durch den Anwender bereitstellen. Auch das ist eine bequeme, perfekt funktionierende und unproblematische Lösung, die wir uns so von manch anderem Hersteller wünschen würden. Der ganze Vorgang dauert auch nur wenige Minuten und bedient auf Wunsch alle Geräte, die an der CS 2/3 angeschlossen sind.

## Fazit

Märklins neue Mobile Station WLAN ist somit sicherlich eine gute Empfehlung für alle, die Märklin-Produkte einsetzen. Vor allem die automatische Integration mit der CS 2/3 ist ein grosses Plus für alle CS-2/3-Anwender. 



Via Browser lässt sich die Mobile Station WLAN bequem konfigurieren.



Die MSW zeigt alle verfügbaren WLAN-Netze mit der Signalstärke an.